




Devidry™ ist einfach zu verlegen!




1. Zeichnen Sie zunächst eine Skizze des Raumes, den Sie mit **Devidry™** auslegen möchten. Berechnen Sie danach die benötigten Quadratmeter.




2. Denken Sie auch an einen Erwerb des **Devidry™** Kit, welches den Thermostaten und ein Anschlussgehäuse beinhaltet. Vergessen Sie außerdem nicht das heizleiterlose Füllmaterial, um etwaige Lücken nach dem Verlegen des Heizsystems auszufüllen.




3. Säubern Sie den Fußboden. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben ist und keine Ausbuchtungen aufweist.



4. Legen Sie die Matten aus und stecken Sie sie zusammen.



5. Nachdem Sie das Füllmaterial entsprechend der Raumgeometrie mit einem Teppichmesser beschnitten haben, füllen Sie damit die restlichen Lücken aus (Achtung: Nicht die Heizleiter der **Devidry™** Matte durchtrennen!).



6. Bringen Sie den Thermostaten und das Anschlussgehäuse an der Wand an.

7. Verbinden Sie das Heizsystem mit dem Stromkreis. Nun können Sie den Fußbodenbelag aufbringen. Genießen Sie die angenehme Wärme!

Devidry™ – Qualität bis ins kleinste Detail

Devidry™ wurde entwickelt von **Danfoss**, dem weltweit führenden Hersteller elektrischer Fußbodenheizsysteme und seit 2003 Eigentümer der Marke **DEVI**. Die **Danfoss-Gruppe** ist Dänemarks größtes Industrieunternehmen mit mehr als 30.000 Angestellten. **Danfoss** wird international anerkannt als eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Wärme- und Kältetechnik, Industrieautomation und Klimatechnik.

Devidry™ wurde gemäß der Tradition von **DEVI** und der **Danfoss-Gruppe** designed mit hohen Ansprüchen an Qualität und Verlässlichkeit im Alltag. **Devidry™** erfüllt alle gegenwärtigen nationalen und internationalen Standards sowie alle gesetzlichen Anforderungen.

Wenn Sie mehr über **Devidry™** erfahren möchten, besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter **www.devi.de** – wo Sie auch nähere Informationen über unsere Garantiebestimmungen erhalten.



Devidry™

Steckfertiges System für elektrische Fußbodenheizungen

Mit **Devidry™** ist die Montage noch einfacher und komfortabler!



DEVI Deutschland GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 12 · D-24941 Flensburg
Telefon 04 61 / 9 57 12-0 · Telefax 04 61 / 9 31 18
e-Mail: mail@devi.de · Internet: www.devi.de

DEVI Austria GmbH
Bayernstraße 89 · A-5072 Siezenheim
Telefon 06 62 / 85 33 15-0 · Telefax 06 62 / 85 33 15-15
e-Mail: mail@devi.at · Internet: www.devi.at


Devidry™ ist der schnellste Weg zur elektrischen Fußbodenheizung - ohne Qualitätsverlust!

Mit dem **Devidry™** des weltweit größten Herstellers für Fußbodenheizungen ist eine elektrische Fußbodenheizung einfacher als jemals zuvor zu realisieren. Weder Spachtelmasse noch Flexkleber ist bei der Installation erforderlich, **Devidry™** wird einfach auf dem Boden ausgerollt und zusammengesteckt – fertig! Dabei kann die Montage auf Beton- wie auch auf Holzuntergründen erfolgen.


Devidry™ steht für hohen Komfort – angefangen bei der einfachen Installation bis hin zur besseren Wärmeverteilung verglichen mit konventionellen Radiatoren. Zudem leistet **Devidry™** mit seiner Dämm-Matte einen Beitrag zur Wärmeisolierung des Raumes und vermindert gleichzeitig Trittschallgeräusche.

Devidry™ – das einzige steckfertige System für elektrische Fußbodenheizungen.

Die Garantieleistung beträgt 5 Jahre.




Das steckfertige System für Laminat & Teppich



1. PP-Schaum
2. Heizleitungen
3. Klebefolie
4. Polyesterfolie
5. Dämm-Matte

Devidry™ entspricht der DIN EN 60335-2-106: 2007 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 2-106: Besondere Anforderungen für beheizte Teppiche und für Heizsysteme zur Raumheizung unter abnehmbaren Fußbodenbelägen. Das System hält einem 90 kg Rollenbelastungstest mit 225.000 Rotationen stand.



Devidry™ ist in zwei Varianten erhältlich. **Devidry™ 55** für die Montage auf Holz- und **Devidry™ 100** für Betonuntergründe. Das zugehörige **Devidry™** Kit stellt eine maximale Bodentemperatur von 30°C beim **Devidry™ 55** und maximal 35°C beim **Devidry™ 100** sicher.

Mit Devidry™ einen größeren Nutzen generieren

- **Trockenbausystem, d.h. keine Verlegung in Estrich oder Flexkleber**
- **Matten auslegen, zusammenstecken und anschließen**
- **Geringe Aufbauhöhe von ca. 8 mm**
- **Wiederverwendbar, z.B. bei einem Umzug**
- **Hohe Qualität, 5 Jahre Garantie, geeignet für Holzfußböden und Teppichbeläge**
- **Die Schaummatte fungiert als Trittschalldämmung und reduziert den Geräuschpegel**
- **Ökonomisch im Betrieb bei gleichzeitig hohem Komfort**